

příloha č. 1 cenová nabídka, ze dne 7.8.2018

1 x Hybridní inkubátor Giraffe Omnibed Carestation s transportní baterií Shuttle vč příslušenství

splňující všechny požadované parametry a funkce uvedené v příloze č. 1 zd – Specifikace předmětu koupe

nabídková cena bez DPH	985 214,00 Kč
DPH 21 %	206 894,94 Kč
Nabídková cena vč DPH	1 192 108,94 Kč



GE

účastník: **medisap,s.r.o.**, Na Rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3, IČ: 48029360
zastoupený jednatelem ing. Milanem Šamánkem, jednatelem ing. Martinem Kalošem

INTENZIVNÍ HYBRIDNÍ INKUBÁTOR - minimální technická specifikace

Lokace: Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Šternberk

Kód ID: 2018070

Množství: 1 ks

Technické parametry	Uchazeč	<i>medisap, s.r.o.</i>
	Název nabízené technologie	<i>Giraffe Omnibed Carestation</i>
	Výrobce	<i>GE Healthcare</i>
	Požadovaná hodnota	Uchazečem uvedená hodnota
Hybridní Inkubátor pro nedonošené děti vhodný pro intenzivní a intermediální péči kombinující inkubátor a vyhřívací lůžko	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO</i>
Ovládání funkcí – barevný LCD displej sdružující funkce přístroje (teplota, vlhkost, koncentrace O2), dotykové ovládání displeje výhodou	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO, dotykový displej</i>
Možnost přepínání LCD mezi denním a nočním režimem, ideálně automatické výhodou	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO, tři režimy podsvícení</i>
Grafický záznam trendů min. 24 hodin (minimálně teplota kůže ze dvou čidel, teplota vzduchu, nastavená teplota, vlhkost)	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO, 96 hodin</i>
Provozní režim řízení teploty uvnitř inkubátoru v závislosti na teplotě pokožky novorozence, včetně kožní sondy	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO</i>
Snímání teploty novorozence minimálně ze dvou kožních čidel najednou	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO, čidla součástí nabídky</i>



GE Healthcare

účastník: **medisap,s.r.o.**, Na Rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3, IČ: 48029360
zastoupený jednatelem ing. Milanem Šamánkem, jednatelem ing. Martinem Kalošem

Rozsah nastavení kožní teploty 34,0 – 38°C, rozsah nastavení teploty vzduchu 23,0 – 39°C, indikátor výkonu vyhřívání 0 -100%	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO, kožní teploty 35,0 – 37,5°C, (splněno v rámci rozsahu tolerančního pole 10%)rozsah nastavení teploty vzduchu 20,0 – 39°C, indikátor výkonu vyhřívání 0 -100%</i>
Servoregulace O2, vlhkosti a teploty	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO</i>
Regulace vlhkosti, 40 až 95% po min. 5%, resterilizovatelná zvlhčovací nádoba, ideálně s vizuální kontrolou hladiny vody nebo ukazatelem zbývajících množství vody	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO, 30-95%po min. 5%, resterilizovatelná zvlhčovací nádoba, s vizuální kontrolou hladiny vody</i>
Možnost výměny systémového filtru uživatelem bez použití náradí	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO</i>
Držák na infuzi, držák na desinfekci, otočná polička a odsávací jednotka	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO, vše požadované</i>
Kolejnicový systém (eurolišta)k fixaci doplňkového příslušenství, jako kyslíkový průtokoměr, stojan na infuzní sety, vyšetřovací světlo, košík a euro-lišty pro upevnění čehokoliv	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO, na obou stranách inkubátoru</i>
Vyklopení podélných bočnic na obou stranách, včetně čela (režim lůžka)	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO, všechny tři strany výklopné</i>
Snadné automatické zvednutí horního krytu zmáčknutím tlačítka nebo nožního pedálu	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO, oba způsoby</i>
Minimální počet vstupů pro ruce 5	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO, 5</i>
Úložný prostor pod inkubátorem, dostatečný prostor pro nohy při práci v sedě (vysouvací šuplíky na obě strany, nebo šuplíky umístěné na zadní straně inkubátoru)	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO, vysouvací na obě strany</i>
Zásuvka pro RTG kazetu umístěná pod lůžkem novorozence bez nutnosti jakékoli manipulace s novorozencem při jejím použití	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO</i>



Min. 2 zásuvky nebo dvojitá zásuvka s odděleným prostorem, držák na hadice, RTG kazeta	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO, dvojitá zásuvka, držák na hadice, RTG kazeta</i>
Nastavení sklonu lůžka v rozmezí cca $\pm 12^\circ$	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO, cca $\pm 12^\circ$</i>
Možnost otáčení matrace o 360%, případně oboustranné vysouvání matrace	<i>Ano/Ne, uveďte způsob</i>	<i>ANO, otáčení matrace o 360%, i oboustranné vysouvání matrace</i>
Hygienická, omyvatelná matrace	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO</i>
Nízká provozní hlučnost přístroje max. do 44 dBa při plném provozním zatížení vč. aktivovaného zvlhčování a servoregulace O2	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO, od 40dBa</i>
Akustické a optické alarmy: teplota vzduchu (nízká/vysoká), koncentrace O2 (nízká/vysoká), relativní vlhkost (nízká/vysoká)	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO, vše zmíněné</i>
Bezdotykové ztišení alarmů nebo snadno dezinfikovatelný dotykový displej výhodou	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO, oboje zmíněné</i>
Podvozek výškově stavitelný minimálně v rozsahu 25 cm	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO, 30cm</i>
Doba zahřívání výhřevu při konverzi z režimu inkubátor na režim vyhřívání lůžko - uveďte maximální dobu	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO, 2 minuty</i>
Kompletní příslušenství k napojení inkubátoru na centrální rozvod kyslíku	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO</i>
Možnost transportního režimu - záložní zdroj, držák lahví medicínálních plynů (inkubátor musí při transportu udržovat nastavenou teplotu, vlhkost i ostatní funkce po dobu minimálně 30 min bez závislosti na externím napájení) - položku uveďte v celkové ceně nabízeného systému a uveďte rovněž jeho samostatnou cenu	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO, v kombinaci s Shuttle transportní baterií</i>



Váha zabudovaná v lůžku s funkcí kontroly vážení včetně grafických trendů – ukládání hodnot do paměti, rozsah vážení 300 až 7000 g, přesnost $\pm 5g$	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO, 300-8000gvčetně grafických trendů</i>
Čtyři otočná bržděná kolečka, minimálně dvě bržděná	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO, 4 bržděná</i>
Hmotnost celého Hybridního inkubátoru do 150 kg (bez baterie nebo záložního zdroje)	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO, 150kg</i>
Normy shody: v souladu s požadavky pro CE certifikaci	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO</i>
Veškeré příslušenství potřebné pro prvotní spuštění přístroje a bezpečný provoz přístroje	<i>Ano, uveďte způsob</i>	<i>ANO</i>

