

TECHNICKÉ ÚDAJE

Popis

Výrobce	EMS SA, CH-1260 Nyon, Švýcarsko
Model	AIR-FLOW handy 3.0 PERIO
Klasifikace 93/42 EHS:	Třída IIa
Režim	Stálý provoz
Provozní tlak na přípojce turbíny: Voda	1 až 2,2 bar (1000-2200 hPa) s provozním průtokem 50-80 ml/min.
Provozní tlak na přípojce turbíny: Vzduch	Statický tlak 2,7 bar $\leq P \leq$ 3,5 bar (2700- -3500 hPa)
Hmotnost	Cca 0,150 kg
Provozní podmínky	+10°C až +40°C 30% až 75% relativní vlhkost 700 hPa až 1060 hPa tlak vzduchu nadmořská výška max. 3000 m
Potvrzená životnost násadce	800 sterilizačních cyklů
Skladovací podmínky	+5°C až +40°C 5% až 85% relativní vlhkost 500 hPa až 1060 hPa tlak vzduchu
Podmínky přepravy	-10°C až +40°C (větráno) nebo 60°C (nevětráno) 75% relativní vlhkost min. 700 hPa tlak vzduchu

TEKNİK VERİLER

Tanım

Üretici	EMS SA, CH-1260 Nyon, İsviçre
Model	AIR-FLOW handy 3.0 PERIO
Sınıflandırma 93 / 42 EEC	Sınıf IIa
Mod	Devamlı operasyon
Türbin bağlantısı için Servis Basıncı: Su	1 - 2,2 bar (1000-2200 hPa), 50-80 ml/dk servis akışı ile.
Türbin bağlantısı için Servis Basıncı: Hava	Statik basınç 2.7 - 3.5 bar (2700-3500 hPa)
Ağırlık	Yaklaşık 0,150 kg
Çalışma koşulları	+10°C - +40°C %30 - %75 bağıl nem 700 hPa - 1060 hPa hava basıncı Rakım maks. 3000 m
El aparatının onaylanan kullanım ömrü	800 sterilizasyon döngüsü
Saklama şartları	+5°C - +40°C% 5 - %85 bağıl nem 500 hPa - 1060 hPa hava basıncı
Taşıma şartları	-10°C - +40°C (havalandırılmalı) veya 60°C (havalandırılmaz) %75 bağıl nem min. 700 hPa hava basıncı