

Dávkovač na TLD láhve - návod



Bezdotykový, automatický, bateriový dávkovač S&M na TLD láhve slouží k jednoduché aplikaci dezinfekčních prostředků v airless (TLD) lahvích o obsahu 1 litr.

Díky malé energetické náročnosti dávkovač umožňuje až 150 tis aplikacních dávek tekutiny. Navržen z materiálu odolného vůči alkoholu.

Návod na použití:

- Připevněte dávkovací zařízení na zeď (hmoždinky a šrouby jsou součástí balení)
- Pomocí klíče (součást balení) odklopte přední kryt dávkovače
- Ze zadní části vysuňte dávkovací část zařízení a vložte baterie (součást balení). Dávkovací součást zasuňte zpět
- Zasuňte TLD láhev do dávkovače (dávkovací membrána láhve musí být otočená ke zdi)
- Zavřete kryt

