

077-ZT-2022 049-ZT-2022 105-ZT-2017	Myčky podložních mís 4ks
---	---------------------------------

1. Technické požadavky:

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky**. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj „max.“/“maximálně“ nebo „min.“/“minimálně“, nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Medicínský účel: Myčky podložních mís - čistící a desinfekční zařízení pro vyšší stupeň hygieny, bezpečnosti a efektivitu. Sloužící zejména k výraznému omezení přímého styku s biologickým materiálem.

3. Kompatibilita: není požadována

4. Specifikace: 1)Miele PWD 8545 MD

2)Steelco BP 100

5. Nesplnění kteréhokoliv technického parametru v tabulce níže povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.

1) 077-ZT-2022 049-ZT-2022	Myčka podložních mís pro Neurologii a GaNP – 3ks
----------------------------------	---

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Splnění požadavku	Odkaz na dokument a na číslo stránky nabídky, kde lze splnění technických požadavků dohledat
	Ano/Ne	
1. Mycí a desinfekční automat na podložní mísy a močové láhve s termickou desinfekcí – 2ks Neurologie a 1 ks LDN – celkem 3ks	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
1.1. Myčka splňující certifikaci podle DIN EN 1717	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
1.2. Samostatně stojící přístroj	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
1.3. Nerezová ocel (AISI 304)	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
1.4. Možnost zavěšení na zeď	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
1.5. Nerezová mycí komora (AISI 304) se zaoblenými rohy	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
1.6. Min. 4 mycí programy - krátký, standard, intenzivní a sanitační, s možností nastavení všech programů s poloviční spotřebou vody	Ano, 4 mycí programy - krátký, standard, intenzivní a sanitační, s možností nastavení všech programů s poloviční spotřebou vody	Popis přístroje, návod k obsluze
1.7. Česky psaný displej s informací o fázi cyklu a se signalizací poruch	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
1.8. El. ovládací jednotka s rozhraním RS 232 a s pamětí pro uložení informací až o 800 mycích a desinfekčních cyklech	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
1.9. Během mycího a desinfekčního cyklu el. blokovávané dveře	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
1.10. Kapacita mytí min. 3 močové láhve	Ano, 3 močové láhve	Popis přístroje, návod k obsluze
1.11. Kapacita mytí min. 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí, nebo lavor o průměru 30 cm a výšce 17 cm	Ano, 1 močová	Popis přístroje, návod k obsluze

	láhev a 1 podložní mísa s poklicí, nebo lavor o průměru 30 cm a výšce 17 cm	
1.12. Možnost zabudování držáků i pro jiný typ vyplachovaných nádob	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
1.13. Vlastní vyvíječ páry	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
1.14. Stupeň desinfekce min. v požadavcích A0-600 (možnost nastavení parametrů A0 = 60, 600)	Ano, možnost nastavení parametrů A0 = 60, 600	Popis přístroje, návod k obsluze
1.15. Nastavení teploty dezinfekce až 99°C	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
1.16. Vysoce výkonné čerpadlo, pro tlakové mytí pomocí rotačního ramene a 12-ti trysek	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
1.17. Automatické spuštění nového cyklu při výpadku napětí	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
1.18. Vestavěný zásobník a dávkovač (s el. kontrolou množství) na odvápnovač	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
1.19. Hlučnost 70dB	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
1.20. Tepelné emise max. 630W (540 kcal/h)	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
1.21. Celkový příkon: 5,1 kW	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
1.22. Spotřeba el. energie pro 1 mytí (krátký program): 0,25 kWh	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
1.23. Opad: DIN 90-100 variantně do země nebo do zdi	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
1.24. Maximální rozměry (v,š,h): 1650, 550, 475 mm	Ano, (v,š,h): 1630, 545, 475 mm	Popis přístroje, návod k obsluze
1.25. Elektroinstalace: 3N AC 400V	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
1.26. Instalace do požadovaných prostor	Ano	
Příslušenství ke každé myčce:		
1.27. univerzální držák součástí myčky - pro močové lahve, podložní mísy, umyvadla	Ano	

2) 105-ZT-2017	Myčka podložních mís pro gynekologii – 1ks
--------------------------	---

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Splnění požadavku Ano/Ne	Odkaz na dokument a na číslo stránky nabídky, kde lze splnění technických požadavků dohledat
2. Mycí a dezinfekční automat na podložní mísy a močové láhve s termickou dezinfekcí	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
2.1. Myčka splňující certifikaci podle DIN EN 1717	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
2.2. Samostatně stojící přístroj, nerezové opláštění (AISI 304)	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
2.3. Nerezová mycí komora (AISI 304) se zaoblenými rohy	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
2.4. Min. 3 mycí programy (intenzivní, ekonomický/úsporný, standardní) bez nutnosti rozlišení typu vložených nádob	Ano, 3 mycí programy (intenzivní, ekonomický/úsporný, standardní)	Popis přístroje, návod k obsluze
2.5. El. ovládací jednotka s rozhraním RS 232 a LCD panelem	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
2.6. Během mycího a dezinfekčního cyklu el. blokováne dveře	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
2.7. Kapacita mytí min. 4 močové láhve	Ano, 4 močové láhve	Popis přístroje, návod k obsluze
2.8. Kapacita mytí min. 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí	Ano, 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí	Popis přístroje, návod k obsluze
2.9. Vlastní vyvíječ páry	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze

2.10. Stupeň desinfekce min. v požadavcích A0-600 (možnost nastavení parametrů A0 = 60, 600)	Ano, možnost nastavení parametrů A0 = 60, 600	Popis přístroje, návod k obsluze
2.11. Vysoce výkonné čerpadlo, pro tlakové mytí pomocí rotačního ramene a 12-ti trysek	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
2.12. Automatické spuštění nového cyklu při výpadku napětí	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
2.13. Vestavěný dávkovač na odvápnovač	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
2.14. Hlučnost 70dB	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
2.15. Opad: DIN 90-100 variantně do země nebo do zdi	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
2.16. Maximální rozměry (v,š,h): 850 (včetně víka), 600, 600 mm	Ano, (v,š,h): 850 (včetně víka), 600, 600 mm	Popis přístroje, návod k obsluze
2.17. Elektroinstalace: 3N AC 400V	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
2.18. Instalace do požadovaných prostor	Ano	
Příslušenství:		
2.19. univerzální držák součástí myčky - pro močové lahve, podložní mísy, umyvadla	Ano	Popis přístroje, návod k obsluze
3. Nerezový mycí stůl s dřezem	Ano	
3.1. Materiál: celonerezové provedení – chrom-niklová ocel AISI 304 – CrNi 18-10 dle ČSN 17240	Ano	
3.2. Minimální rozměry stolu (v,š,h): 850, 600, 600 mm	Ano	
3.3. Minimální rozměry dřezu (h,š,d): 300, 500, 500 mm	Ano	
3.4. Minimální tloušťky materiálů:	Ano	
a. Dřezu 1 mm, pracovní desky 1,2 mm	Ano	
b. Korpusy skříněk 1,2 mm	Ano	
c. Nerezové trubkovi (40x40 mm) 1,2 mm	Ano	
3.5. Příprava pro el. zemnění	Ano	
3.6. Nohy výškově přestavitelné - min. 20 mm	Ano	
3.7. Zadní límeček pracovní desky výšky min. 50mm	Ano	
3.8. Instalace do požadovaných prostor	Ano	