

KUPNÍ SMLOUVA

část č. 2

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Název veřejné zakázky „Komora ke zviditelňování daktyloskopických stop a světlo bílé k
vyhledávání dakt. stop“**

Č.j.: PPR-32953-14/ČJ-2023-990656

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupen: Mgr. Danielem Duškem, vedoucím odboru movitého majetku ředitelství
logistického zabezpečení PP ČR
**příjemce faktury: Policejní prezidium ČR, ŘLZ PP ČR, P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89
Praha 7, k rukám**

Bankovní spojení: CNB
Číslo účtu: 5504881/0710
ID datové schránky: gs9ai55
Kontaktní osoba:
Telefonní číslo/mobil:
E-mail:

(dále jen „Kupující“)

a

ELMES PRAHA,s.r.o.

Se sídlem: Hekrova851, 149 00 Praha 4
IČ: 65411587
DIČ: CZ65411587
Zastoupen:
Bankovní spojení: FIO Banka Praha
Číslo účtu: 474401623/2010
ID datové schránky: 3rpttj9
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 44547
Kontaktní osoba:
Telefonní číslo/mobil:
E-mail:

(dále jen „Prodávající“)

(společně dále též „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu (dále jen „Smlouva“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Prodávající se zavazuje dle podmínek a v rozsahu stanoveném touto Smlouvou odevzdat Kupujícímu **bílé světlo k vyhledávání dakt. stop - 2 ks** (dále jen „zboží“) a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Podrobná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.
- 1.2 Kupující řádně odevzdané zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu sjednanou cenu způsobem a v termínech dle čl. 3. Smlouvy.

2. DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ

- 2.1 Prodávající je povinen odevzdat zboží Kupujícímu **nejpozději do 15. 12. 2023.**
- 2.2 Místem plnění je sídlo kupujícího na adrese: Kriminalistický ústav, Bartolomějská 12, 110 00 Praha 1.
- 2.3 Zboží bude odevzdáno osobě odpovědné za jeho převzetí, panu ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ nebo jím pověřenému zástupci, který bude o odevzdání zboží informován Prodávajícím alespoň pět (5) pracovních dnů předem.
- 2.4 Prodávající spolu se zbožím předá Kupujícímu veškerou dokumentaci související se zbožím, zejména návody na údržbu příp. uživatelský manuál a jedno (1) vyhotovení oboustranně podepsaného dodacího listu. Prodávající si ponechá dvě (2) podepsaná vyhotovení. V dodacím listě musí být zboží řádně označeno tak, aby jej bylo možno jednoznačně identifikovat. Zboží bude odevzdáno převzetím a potvrzením dodacího listu Kupujícím.
- 2.5 Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude odevzdáno řádně v souladu s touto Smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě Kupující důvody odmítnutí písemně Prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy odmítl zboží převzít.
- 2.6 Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho řádného převzetí od Prodávajícího.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Celková kupní cena je stanovena ve výši **300 000,00 Kč bez DPH** (slovem: tři sta tisíc korun českých), tj. **363 000,00 Kč s DPH** (slovem: tři sta šedesát tři tisíc korun českých). Podrobné určení ceny včetně rozpisu cen jednotlivých položek je uvedeno v příloze č. 1 Smlouvy.
- 3.2 Cena zboží je cenou konečnou a zahrnuje veškeré náklady, které Prodávajícímu v souvislosti s řádným poskytnutím dohodnutého plnění vzniknou, vč. veškerých nákladů na dopravu, cel, apod. Kupní cena může být upravena pouze v případě změny zákonné procentní sazby DPH, a to ode dne účinnosti příslušné změny.
- 3.3 Prodávající vystaví fakturu/daňový doklad (dále jen „faktura“) Kupujícímu do 10 dnů ode dne odevzdání zboží.
- 3.4 Faktura musí obsahovat číslo této Smlouvy a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení Prodávajícího, Kupujícího a příjemce faktury. **Faktura bude dále obsahovat registrační číslo akce 114V18100 3091 a název „PP ČR – ŘLZ – Laboratorní přístroje KÚ a OKTE II.“.** V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystavena v souladu se Smlouvou, je Kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu. Vrácením pozbývá faktura splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu v původní délce v souladu s odst. 3.6 Smlouvy. Faktura bude vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie).
- 3.5 Přílohou faktury bude originál dodacího listu, jinak Kupující nebude fakturu Prodávajícího akceptovat.
- 3.6 Splatnost faktury je 30 dnů od data jejího prokazatelného doručení Kupujícímu na adresu příjemce faktury, s výjimkou případu, kdy faktura doručená v termínu od 15. 12. daného roku do 28. 2.

následujícího roku je splatná ve lhůtě 60 dnů od data jejího prokazatelného doručení příjemci faktury. V případě doručení na jinou adresu, neběží lhůta splatnosti a Kupující není v prodlení s placením. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.

- 3.7 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu Kupujícího ve prospěch bankovního účtu Prodávajícího uvedených ve Smlouvě.
- 3.8 Pokud Kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do jejího odstranění uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce v souladu s odst. 3.6 Smlouvy.
- 3.9 V případě, že předmětem plnění dle této Smlouvy je zboží, které je určeno výhradně a zcela pro výkon působnosti v oblasti veřejné správy, ve které se kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani, nelze na kupujícího aplikovat přenesenou daňovou podle ustanovení § 92a a násl. zákona o DPH.

4. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 4.1 Prodávající zaručuje a odpovídá za to, že předané zboží odpovídá sjednané specifikaci, je bez faktických a právních vad.
- 4.2 Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží, za podmínek uvedených v záručním listu. Záruka se nevztahuje na opotřebení v rozsahu odpovídajícímu obvyklému způsobu užívání.
- 4.3 Kupující je oprávněn oznámit prodávajícímu vady zboží na adresu e-mail: zakaznik@zprava.cz a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží kdykoliv v záruční době. V oznámení kupující uvede, o jakou vadu se jedná, příp. jak se vada projevuje. O odstranění vad sepíše Prodávající reklamační protokol. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- 4.4 Pokud Kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se Prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení vady, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

5. SMLUVNÍ POKUTA A ZÁNİK SMLOUVY

- 5.1 V případě prodlení Prodávajícího s odevzdáním zboží dle Smlouvy, nebo v případě prodlení s odstraněním vad zboží dle článku 4. Smlouvy, vzniká Kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny nedodaného, resp. reklamovaného, zboží včetně DPH, a to za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
- 5.2 V případě prodlení Kupujícího s úhradou řádně vystavené a doručené faktury, je Prodávající oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu újmy, a to v celém rozsahu. Není-li stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezavazuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.
- 5.4 Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k její úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.
- 5.5 Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
- 5.6 Každá ze smluvních stran může od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem, zejména pak dle ust. § 1977, § 1978 a ust. § 2002 a násl. občanského zákoníku. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení příslušné smluvní straně.
- 5.7 Kupující je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže bylo zahájeno insolvenční řízení proti Prodávajícímu, Prodávající vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému byť jen faktickému podstatnému

omezení rozsahu jeho činnosti, které by mohlo mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky podle této Smlouvy.

- 5.8 Kupující má právo odstoupit od Smlouvy také tehdy, pokud Prodávající přestane splňovat podmínky dle základních či jiných kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávacích podmínkách na realizaci této veřejné zakázky.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1 Tato Smlouva se uzavírá elektronicky a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
- 6.2 Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout patřičnou součinnost při plnění předmětu této Smlouvy. Nesplněním této povinnosti není vyloučen nárok na náhradu újmy druhé smluvní straně.
- 6.3 Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů v této Smlouvě.
- 6.4 Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího postoupit a/nebo zastavit jakákoliv práva a povinnosti, či jakékoliv nároky a pohledávky z této Smlouvy.
- 6.5 Prodávající je povinen spolupůsobit jako osoba povinná při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout Kupujícímu i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly nezbytnou součinnost.
- 6.6 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto Smlouvu.
- 6.7 Prodávající přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění či požadavky na poskytované plnění.
- 6.8 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku.
- 6.9 Všechny spory vyplývající z právního vztahu založeného touto Smlouvou a v souvislosti s ní, budou řešeny podle obecně závazných právních předpisů České republiky a soudy České republiky.
- 6.10 Tato Smlouva může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 6.11 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany níže své podpisy.
- 6.12 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1- Technická specifikace a nabídková cena

Za Kupujícího:



Mgr. Daniel Dušek
vedoucí OMM ŘLZ PP ČR

Za Prodávajícího:



Specifikace předmětu plnění a cenová nabídka pro část 2

Poř. číslo	Položka	Specifikace	Specifikace - doplní uchazeč	Jednotka množství	Cena za ks s DPH	Celková cena za kus s DPH
1	Světlo bílé k vyhledávání daktyloskopických stop	Světlo bílé Crimi-lite 82S white light source foster+freeman, výkon min. 19 W včetně sady nasazovacích filtrů přímo na osvětlení, zdroje a baterie pro práci v terénu. Nutné dodat tento konkrétní typ z důvodu kompatibility se stávajícími světly, a to jak se zdrojem pro osvětlení, tak s bateriemi a brýlemi, které již jsou součástí souprav osvětlení, které máme k dispozici.	Bílé světlo Crimi-lite 82S WHITE (QCL/82S/W) včetně filtrů 16 výsoce výkonných LED 5AH LITHIOVÁ BATERIE (QCL/82S/008B) CL NAPÁJECÍ ADAPTER PRO 80,82,42 & 8X4 (QCL/80)	2 ks	150 000,00 Kč	181 500,00 Kč
Celková cena bez DPH					300 000,00 Kč	
Celková cena s DPH					363 000,00 Kč	

Dodavatel:
IČ: ELMES Praha s.r.o., Hekrova 851, 149 00 Praha 4
65411578



NEW

Infrared model

UV-Vis-IR camera

Wheeled laboratory cart



Crime-lite® 82

A complete range of high intensity LED light sources for crime scene investigation and forensic laboratory examination

- The highest output handheld forensic light source in its class
- 16x high intensity LEDs provide unsurpassed shadow-free beam quality
- 100% light output, 100% of the time regardless of battery drain

Engineered to meet the needs of the forensic examiner the Crime-lite® 82 range includes ten high intensity light sources from UV to IR.

foster + freeman

Crime-lite® 82

FOR CRIME SCENE INVESTIGATION
AND LABORATORY EXAMINATION

Engineered to meet the needs of the forensic examiner the Crime-lite® 82 range includes ten models to suit a wide variety of evidence types.

With a demonstrably high quality of performance and construction the Crime-lite® 82 range stands head and shoulders above its competitors as the premium LED forensic light source.

Product features

- Fitted with 16 high power LEDs
- Constructed from anodised aluminium
- Angled compact heads for ease of use
- Lightweight, high capacity batteries
- Up to 750 minutes* of operating time on fully charged battery
- Battery charge time only 36 minutes



WHY CHOOSE CRIME-LITE®?

High quality of design and construction

LEDs selected for peak performance
and wavelength

100% light output regardless of
battery drain

Worldwide product support

High power to weight ratios

Compact and energy efficient

* Battery runtime dependent on illumination wavelength



Crime-lite® 82S

High intensity forensic light sources for the investigation of serious crime

Nine forensic light sources providing intense collimated, shadow-free light that maximises the clarity of evidence. The range includes UV, violet, blue, blue-green, green, orange, red and infrared for detecting blood, body fluids, drugs and fibres at the crime scene as well as for examining chemically treated fingerprints in the laboratory.

A white light model with variable intensity (10%, 30%, 50%, 100%) is also available for general search and is supplied with red, green and blue slide-on filters to enhance the contrast of evidence found on coloured backgrounds.

Crime-lite® 82S kits are supplied with a complete range of accessories including anti-glare viewing goggles and camera lens filters designed to provide maximum optical performance when used alongside high power light sources.

Output	10% band width	Peak
White	400-700nm	-
UV	350-380nm	365nm
Violet	395-425nm	410nm
Blue	420-470nm	445nm
Blue/Green	445-510nm	475nm
Green	480-560nm	520nm
Orange	570-610nm	590nm
Red	600-660nm	640nm
Infrared	800-900nm	860nm

LEDs	16 x high efficiency LEDs
LED Power Output	Up to 19W*
White LED Output	Up to 5280 Lumens
Runtime	Continuous with adaptor
Battery life	up to 750 minutes*
Charge time	22 minutes
Weight	560g

* Dependent on illumination wavelength



Crime-lite® 82L

A high intensity linear light source for illuminating shoe prints, fibres, blood spatter & particulate evidence

The Crime-lite® 82L is a new high intensity forensic light source that provides an alternative beam profile for locating evidence at the crime scene.

Sixteen white LEDs are mounted behind a cylindrical lens to give a wide 'linear' light beam that is ideal for detecting surface debris and shoe prints in dust.





Accessories include red, green, blue and yellow clip-on filters to enhance contrast and a telescopic pole which adds convenience for prolonged floor searches.

The Crime-lite® 82L can be either AC powered, for continuous operation, or operated from a battery pack which, when fully charged, will provide an operational time of up to 600 minutes.

Output	10% band width	Peak
White	400-700nm	-

LEDs	16 x high efficiency LEDs
LED Power Output	Up to 5280 Lumens
Runtime	Continuous with adaptor
Battery life	Up to 750 minutes
Charge time	22 minutes
Weight	900g


Semen on fabric



UV examination



PolyCyano treated fingerprints



UV 350-380nm no filter

Visible

Body fluids on colored fabric



Blue 420-470nm, 495nm filter

Visible


Fibres detected on office chair



Green 490-560nm, 590nm filter

Visible

Dried blood on black fabric



IR 800-900nm, IR only filter

Crime-lite® 82 cased kits

Foster + Freeman Crime-lites® are available individually or as cased kits containing all of the accessories required to begin searching for and examining evidence.

Below are a selection of standard kits that meet the requirements of the majority of Crime-lite® users, if you would like to specify your own custom kit please contact our sales office or your local Foster + Freeman agent.



Crime-lite® light sources included in kit

Cased Kits	WHITE	UV	VIOLET	BLUE	BLUE/ GREEN	GREEN	ORANGE	RED	82L
CRIME-LITE® 82S BASIC SEARCH KIT QCL/82S/UVVB		✓	✓	✓					
CRIME-LITE® 82S 6 LIGHT KIT QCL/82S/6KIT	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
CRIME-LITE® 82 7 LIGHT KIT QCL/82SL/7KIT	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
CRIME-LITE® 82S 8 LIGHT KIT QCL/82S/8KIT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
COMPLETE CRIME-LITE® 82 KIT QCL/82SL/9KIT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Crime-lite Kit Accesories

Included as standard in every cased kit

VIEWING GOGGLES & CAMERA LENS FILTERS

- anti-glare viewing goggles.
- anti-glare 62mm camera filters and filter pouch.
(other size filters available on request)
- Kits containing a UV light source also include UV safety glasses.
- Kits that include a white light source include blue, green, and red slide-on contrast filters.

CRIME-LITE® POWER KIT

- 2 x rechargeable batteries.
- fast battery charger.
- battery adaptor.
- battery pouch with shoulder strap.
- AC adaptor.

SCENE OF CRIME CASE

- Either a medium or large SOC case with machined foam cut-outs to accomodate all light sources in kit.
- two detachable belt clips and wrist lanyards.



Crime-lite products are classified to EU safety standard EN62471:2008

Crime-lite[®] Camera Filters & Goggles

ANTI-GLARE CAMERA FILTERS AND VIEWING GOGGLES

(INCLUDED IN CRIME-LITE 82S CASED SETS)



Crime-lite[®] 82S anti-glare camera filters and viewing goggles are essential accessories and are required for the examination of fluorescent evidence.

Foster + Freeman camera filters and viewing goggles are manufactured with Schott glass and feature an additional long-pass coating to suppress auto-fluorescent emissions from the filter glass, thus ensuring maximum optical performance with high power light sources



Filter	Pale Yellow GG455	Yellow GG495	Orange OG550	Bright Red OG590	Red RG645	UV GG420	IR Safety
For use with...	Violet Crime-lite	Blue Crime-lite	Blue/Green Crime-lite	Green Crime-lite	Orange Crime-lite	UV Crime-lite	IR Crime-lite
Wavelength	455nm	495nm	550nm	590nm	645nm	420nm	-
1% transmission	435nm	476nm	529nm	571nm	624nm	408nm	-


Camera filters	QCL/152	QCL/153	QCL/154	QCL/156	QCL/82S/017	QCL/157	-
Viewing goggles	QCL/147	QCL/148	QCL/149	QCL/151	QCL/82S/016	QCL2/014 safety glasses	-



OPTIONAL NARROW BAND TRIMMING FILTERS

Narrow band trimming filters clip-on to the Crime-lite[®] 82S in order to further reduce the output bandwidth preventing interference from background or substrate fluorescence.

Filter	Wavelength	Product Code
Violet	410nm	QCL/82S/018
Blue	448nm	QCL/82S/019
Blue/Green	475nm	QCL/82S/020
Green	522nm	QCL/82S/021
Orange	597nm	QCL/82S/022



EVIDENCE SPECIFIC BANDPASS FILTERS

Bandpass filters isolate a band of wavelength from the total spectrum and have been tailored for use in the detection of specific evidence types.

CAMERA FILTERS

Evidence type	Wavelength	Product Code
Blood	415nm	QCL/222
Body Fluids	530nm	QCL/223
Body Fluids	550nm	QCL/224

VIEWING GOGGLES

Evidence type	Wavelength	Product Code
Blood	415nm	QCL/219
Body Fluids	530nm	QCL/220
Body Fluids	550nm	QCL/221

Crime-lite® Accessories

CRIME-LITE® 82S INFRARED ACCESSORIES

Evidence being examined under the Crime-lite IR (QCL/82S/IR) is visualised using the IR sensitive camera attachment with live video images being displayed on a PC monitor

5MP UV-Vis-IR multi-spectral camera QCL/82S/CAM

For the visualisation of evidence under infrared illumination

- Attaches to Crime-lite 82S
- UV/Vis/IR filter wheel
- Includes image capture software

UV Reflectance Camera Filter

QCL/243 Not required for QCL/82S/CAM

- 1% cut-off wavelength at 400nm
- 62mm filter glass

Tablet QCL/242

High specification tablet computer

ToughPad QCL/253

Ruggedized tablet computer for use at the crime scene

Laboratory Arm 2

Hands free operation of Crime-lite 82S

- Bench or wall mounted, reach 132cm
- Internal power and USB cables

Tablet/ToughPad Mount

Clamps QCL/242 or QCL/243 to Laboratory Arm

Scene of Crime Holding Frame 3 QCL/252

Holds Crime-lite 82S and ToughPad

Laboratory Cart

Wheeled cart with mounting plate for Laboratory Arm and UPS storage space

Adjustable Laptop Mount

For use with Laboratory Cart

UPS

Run time 4 hours

QCL/82S/025/IR

QCL/241

QCL/245

QCL/247

QCL/246



POWER SUPPLY COMPONENTS

ITEMS MARKED WITH † ARE INCLUDED IN CRIME-LITE 82S CASED SETS



Rechargeable battery
(Requires adaptor)

QCL/82S/008B†



Battery charger
22 minutes charge time

QCL/82S/009 †



Battery multi-charger
Charge 4x 18V batteries

QCL/82S/027



Vehicle battery charger
60 minutes charge time

QCL/82S/010



Battery adaptor
for rechargeable battery

QCL/82S/011 †



AC adaptor
90-240V input

QCL/80 †

SCENE OF CRIME ACCESSORIES

ITEMS MARKED WITH † ARE INCLUDED IN CRIME-LITE 82S CASED SETS



Telescopic pole
Extendable to 880mm

QCL/85



SOC case - Small
Carry up to 4 Crime-lites

QCL/82S/013 †



SOC case - Large
Carry up to 9 Crime-lites

QCL/82S/014



SOC trolley & strap
Carries SOC cases

QCL/206



Crime-lite Eye Dark
Adaptation Checker

QCL/264 †




Dark Adaptation
Goggles

QCL/266 †

EVIDENCE VIEWING BOX

FOR USE WITH CRIME-LITE 82S LIGHT SOURCES



Crime-lite 82S Viewing Box

Complete ambient light shielding for visual & photographic examination of evidence. Includes slots for camera or viewing goggles.

1 Crime-lite Viewing Box

QCL/215

2 Basic camera stand

QCL/216

3 Lens bellows

QCL/217

4 Lens bellows adaptor

QCL/218



foster + freeman

fosterfreeman.com