

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

prodávajícím, jímž je:

obchodní firma: MEDESA s.r.o.
se sídlem: Na Vyšehradě 1092, 572 01 Polička
IČ : 64254577
DIČ: CZ64254577
jehož jménem jedná: Otakar Klepárník, jednatel
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení / číslo účtu: MONETA Money Bank, a.s. / číslo účtu: 354904664/0600
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8237
(dále označován krátce též jako **prodávající**)

a

kupujícím, jímž je:

obchodní firma: Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.
se sídlem: Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ: 779 00
IČ : 268 73 346
DIČ: CZ26873346
jehož jménem jedná: Ing. Ivo Vlach, předseda představenstva
MUDr. Ivo Mareš, MBA, místopředseda představenstva
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení / číslo účtu: 2050631002/5500
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2957
(dále označován krátce též jako **kupující**),

pro uživatele: AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Mathonova 291/1, Prostějov, PSČ 796 04

Článek I.

Předmět smlouvy

Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo ke zboží a to: 2 ks nechlazené centrifugy Eppendorf model MiniSpin a 1 ks chlazené centrifugy Eppendorf model 5702R.

Dle cenové nabídky č. VZ 23.29, ze dne 10. 8. 2023.

Kupující se zavazuje zboží převzít do svého vlastnictví a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.

Článek II.

Kupní cena

1) Dohodnutá kupní cena dodávky zboží specifikované v čl. I. této kupní smlouvy činí:

| | |
|----------------------|-------------------|
| Cena bez DPH: | 172.000 Kč |
| DPH: 21 % | 36.120 Kč |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Celková kupní cena včetně DPH: | 208.120 Kč |
|---------------------------------------|-------------------|

- 2) Kupní cena dodávky zboží zahrnuje cenu vlastního zboží včetně obalu, cenu dopravy zboží do místa plnění včetně transportního obalu, cenu montáže zboží a záruční servis včetně bezpečnostně technických kontrol během záruční doby. Zaškolení obsluhy je poskytováno zdarma.
- 3) Celková kupní cena včetně příslušné DPH bude uhrazena kupujícím prodávajícímu na základě faktury, kterou doručí prodávající kupujícímu po podpisu předávacího protokolu nebo dodacího listu o dodání zboží. Faktura je splatná do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
- 4) Příjemce zdanitelného plnění (kupující) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění (prodávající) bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále v případě naplnění podmínek uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.
- 5) U poskytnutých plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 je DPH v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce. Daňový doklad bude v takovém případě prodávajícím vystaven podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s uvedením textu „daň odvede zákazník“ (kupující).

Článek III.

Přechod vlastnictví a nebezpečí nahodilé zkázy

- 1) Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí.
- 2) Nebezpečí nahodilé zkázy nebo škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží.

Článek IV.

Místo a termín plnění

- 1) Dodáním zboží se rozumí postup, jehož závěrem je faktické předání zboží kupujícímu na základě oboustranně podepsaného písemného předávacího protokolu a dodacího listu, manuálu v českém jazyce, dokladu o CE, dokladu o způsobilosti k provádění servisu a instruktaži a dokladu o způsobilosti uvedeného zařízení k zamýšlené činnosti.

- 2) Místem plnění pro dodání zboží je AGEL Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice AGEL Prostějov, Mathonova ul. 291/1, 796 04 Prostějov (2 ks nechlazená centrifuga MiniSpin) a Nemocnice AGEL Šternberk, Jívavská 20, 785 01 Šternberk (chlazená centrifuga model 5702R).
- 3) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do 6 týdnů od podpisu smlouvy.

Článek V.

Prohlášení a záruky smluvních stran

- 1) Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží a že je oprávněn s ním bez omezení disponovat, že zboží není zatíženo jakýmkoli právními nebo faktickými vadami.
- 2) Záruku na jakost poskytuje prodávající po dobu 24 měsíců ode dne předání zboží v příslušném místě plnění. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu dle čl. IV. odst. 1) této smlouvy. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a na jeho součásti, jejichž sama životnost je kratší než délka záruční doby, v takovém případě je záruka rovna životnosti.

Článek VI.

Záruční servis

- 1) Prodávající se zavazuje zajistit a provést záruční servis na základě písemného nahlášení vady uživatelem e-mailem na adresu [REDACTED]
- 2) V případě závady či poruchy zboží se prodávající zavazuje vyslat kvalifikovaného servisního technika na místo plnění k opravě závady do 1 kalendářního dne od nahlášení závady, což se považuje za uplatnění vady. Prodávající se zavazuje, že do 1 kalendářního dne od příjezdu servisního technika na místo plnění odstraní závadu na zboží a uvede zboží do běžného provozu. Prodávající může závadu odstranit i tím, že zapůjčí kupujícímu po dobu opravy náhradní zboží, jehož funkčnost bude plně srovnatelná se zbožím opravovaným.
- 3) Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu bezplatný záruční servis minimálně po celou dobu trvání záruční lhůty.
- 4) V případě potřeby uživatele je prodávající povinen zajistit placený pozáruční servis zboží a to nejméně po dobu 10 let ode dne dodání zboží. Za účelem stanovení podmínek poskytování pozáručních servisních služeb smluvní strany uzavřou samostatnou servisní smlouvu.

Článek VII.

Smluvní pokuta

- 1) V případě, že prodávající bude v prodlení s dodáním zboží, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% (jedna desetina procenta) z ceny nedodaného zboží včetně DPH za každý den prodlení s dodáním zboží. Smluvní pokuta nebude z důvodu efektivity vymáhána, nedosáhne-li částky minimálně 1000 Kč. V případě, že prodávající prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně kupujícího, zanikne kupujícímu právo smluvní pokutu uplatňovat.
- 2) V případě, že prodávající v záruční době nedodrží termíny specifikované v čl. VI. odst. 2 této smlouvy, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamovaných závad.

**Článek VIII.
Všeobecná a závěrečná ustanovení**

- 1) Ve věcech plnění této smlouvy jsou kontaktními osobami:
na straně prodávajícího:
[redacted] obchodní zástupce
[redacted]
na straně kupujícího:
Ing. Ivo Zatloukal, ředitel Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.,
[redacted]
na straně uživatele:
[redacted] hlavní správce AGEL Středomoravská nemocniční a.s.,
[redacted]
- 2) Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv, jelikož podléhá registraci dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Toto uveřejnění zajistí kupující.
- 3) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými souvisle vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 5) Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 6) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha: cenová nabídka č. VZ 23.29, ze dne 10. 8. 2023

V Poličce dne:

jménem prodávajícího:

**Otakar
Klepárník** Digitálně podepsal
Otakar Klepárník
Datum: 2023.09.19
13:41:17 +02'00'

.....
Otakar Klepárník, jednatel

V Olomouci dne:

jménem kupujícího:

Ing. Ivo Vlach
předseda představenstva

.....
MUDr. Ivo Mareš, MBA
místopředseda představenstva

VZ 23.29 ze dne 10. 8. 2023

VLASTNÍ NABÍDKA

Předmětem nabídky je dodávka, instalace a uvedení do provozu zdravotnických přístrojů. Účastník/dodavatel nabízí přístroje nové, nepoužité, nerepasované, nezastavené, nezapůjčené, nezatížené leasingem ani jinými právními vadami a neporušuje žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví. Předmětem

Termín dodání: **do 6 týdnů** ode dne podpisu kupní smlouvy

Záruční lhůta: **24 měsíců**, provádíme autorizovaný záruční i pozáruční servis

- pro celý předmět plnění cena zahrnuje příslušenství, dopravu do místa určení, instalaci, uvedení zařízení do provozu s předvedením funkčnosti, likvidaci obalů, zaškolení obsluhy a předání veškeré dokumentace **ANO**
- 1x návod v ČJ (1x tištěný, při dodání přístroje) **ANO**
- při dodání bude součástí:
 - prohlášení o shodě **ANO**
 - Uživatelský manuál v ČJ **ANO**
 - Uživatelský manuál v AJ (je-li výroba přístroje mimo ČR) **ANO**

Servisní podmínky

Záruční i pozáruční servis bude zajišťován z **centrály v Poličce, z pobočky Říčany u Prahy a z pobočky Frýdek-Místek.**

Nástup na servisní zásah a odstranění závady neprodleně, smluvně nejpozději do 48 hodin po ohlášení závady. Při déle trvající závadě nebo v případě nutnosti dílenské opravy možnost zapůjčení záložního stroje stejných či obdobných vlastností.

Doba nástupu na servisní zásah a odstranění závady

- nejpozději do 48 hodin;
- zprovoznění tentýž den, nebo nejpozději do 5 dnů (v případě nutnosti výměny náhradních dílů);

Náklady na servis

Záruční servis bude prováděn ZDARMA včetně práce, dopravy a náhradních dílů.

Pozáruční servis je standardně účtován dle platného ceníku společnosti MEDESA s.r.o., pokud není smluvně dohodnuto jinak viz Souhrnný přehled.

- celková cena předepsaných servisních služeb
PBTk se provádí 1x ročně,
po dobu záruky zdarma, v pozáruční době dle aktuálního ceníku viz Souhrnný přehled
- zajištění servisní podpory minimálně 10 let od dodání/ukončení výroby – **ANO**

POLOŽKA č. 3

Lokace: **Středomoravská nemocniční a.s. – Nemocnice AGEL Prostějov**
Kód ID: **00003333** Množství: **1 ks**

Nabízíme chlazenou centrifugu Eppendorf model 5702R, katalogové číslo 5703000012.

Nabídková cena



| | | |
|----------------------------------|------|----------------------|
| Cena za sestavu po slevě bez DPH | | 115 500,00 Kč |
| DPH | 21 % | 24 255,00 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | | 139 755,00 Kč |

POLOŽKA č. 5

Lokace: **Středomoravská nemocniční a.s. – Nemocnice AGEL Prostějov**
Kód ID: **00003333** Množství: **1 ks**

Nabízíme nechlazenou centrifugu Eppendorf model MiniSpin, katalogové číslo 5452000018.

Nabídková cena



| | | |
|----------------------------------|------|---------------------|
| Cena za sestavu po slevě bez DPH | | 28 500,00 Kč |
| DPH | 21 % | 5 985,00 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | | 34 485,00 Kč |

POLOŽKA č. 6

Lokace: **Středomoravská nemocniční a.s. – Nemocnice AGEL Prostějov**
Kód ID: **00003333** Množství: **1 ks**

Nabízíme nechlazenou centrifugu Eppendorf model MiniSpin, katalogové číslo 5452000018.

Nabídková cena



| | | |
|----------------------------------|------|---------------------|
| Cena za sestavu po slevě bez DPH | | 28 000,00 Kč |
| DPH | 21 % | 5 880,00 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | | 33 880,00 Kč |

S úctou,

Otakar
Klepárník

Digitálně podepsal
Otakar Klepárník
Datum: 2023.09.19
13:42:38 +02'00'

.....
Otakar Klepárník
jednatel - ředitel

PRODUKTOVÝ LIST – položka č. 3

Lokace: **Středomoravská nemocniční a.s. – Nemocnice AGEL Šternberk**
 Kód ID: **00003333**
 Množství: **1 ks**

Stolní chlazená centrifuga
model 5702R

eppendorf

Úsporná a cenově dostupná centrifuga pro laboratorní medicínu. Výkvný rotor pojme až 85 ml zkumavky nebo např. 32 x 9 ml zkumavek nebo 24 x 15 ml. Rychlost až 4400 rpm (2.800 x g). Chlazená verze R: teplota -9 až +40 °C, možnost uložení 2 programů. Rozjezd na plné otáčky s plnou zátěží do 26 sekund, brzdění do 19 sekund. Rotory úhlové a výkvné vč. adapterů jsou autoklávovatelné.

PARAMETRY

- maximální otáčky 4.400 rpm, 3.000 x g
- akcelerace do maximálních otáček a brzdění při plném osazení zkumavek do 25 sekund
- možnost nastavení času od 0 do 99 minut nebo bez omezení času
- možnost nastavení rychlosti od 100 do 4.400 rpm v krocích po 100 rpm
- rotor odolný vůči chemikáliím, autoklávovatelný při 121°C, 20 minut
- automatický přepočítání rpm/RCF stisknutím tlačítka
- další SW funkce - uzamčení parametrů, SOFT režim akcelerace i brzdy, funkce AT SET, nastavení SHORT, možnost vypnutí tónu signálu
- k dispozici velké množství adaptérů pro zkumavky od 1,5 ml až po 85 ml
- aerosol-těsné víko u rotoru s kulatými závěsy
- hmotnost: 20 kg | 36 kg - verze R, RH
- rozměry (š x h x v): 32 x 40 x 24 cm; s otevřeným víkem 53 cm
- rozměry (š x h x v): 38 x 58 x 26 cm; s otevřeným víkem 60 cm - verze R, RH
- příkon: 200 W | 380 W – verze R, RH

NABÍZENÁ SESTAVA

| Katalogové číslo | Množství v sestavě | Název/Popis |
|------------------|--------------------|--|
| 5703000010 | 1 | Centrifuga 5702R, bez rotoru chlazená -9 až +40 °C |
| 5702740004 | 1 | Výkvný rotor A-4-38, bez závěsů a adaptérů |
| 5702709000 | 1 | Pravoúhlé závěsy, 4 x 90 ml závěsy, max. 4.400 rpm / 2.750 x g |
| 5702710008 | 1 | Adapter 5-7 ml, pro zkumavky Ø 13 mm, délka 100 mm, kulaté dno, 40 zkumavek na rotor, v balení 2 ks |
| 5702712000 | 1 | Adapter 15 ml, pro zkumavky Ø 17,5 mm, délka 100 mm, kulaté dno, 24 zkumavek na rotor, v balení 2 ks |

VYOBRAZENÍ


Centrifuga 5702R




Výkyvný rotor A-4-38 včetně pravoúhlých závěsů




Adapter 5-7 ml



Adapter 15 ml



DISPLEJ



Obr. 5-2: Ovládací prvky centrifugy 5702 R, centrifugy 5702 RH

- | | |
|--|--|
| <p>1 Displej</p> <p>2 Tlačítko prog 1 Stisknete krátce tlačítko: Načtení programu 1. Stisknete tlačítko na dobu > 2 s: Uložení aktuálních parametrů.</p> <p>3 Tlačítko prog 2 Stisknete krátce tlačítko: Načtení programu 2. Stisknete tlačítko na dobu > 2 s: Uložení aktuálních parametrů.</p> <p>4 Tlačítka s šipkami „temp“ Nastavení teploty. Podržte tlačítko s šipkou stisknuté: Rychlé nastavení</p> <p>5 Tlačítko Standby Aktivace / deaktivace pohotovostního režimu Tlačítko se rozsvítí zeleně: Centrifuga je připravena pro provoz Tlačítko se rozsvítí červeně: Pohotovostní režim / Standby je aktivní</p> | <p>6 Rychlost otočného knoflíku Otočte knoflíkem: Nastavte rychlost odstředování. Stisknete tlačítko: Přepínání zobrazení rychlosti odstředování (ot./min. nebo rcf)</p> <p>7 Tlačítko open Uvolnění / otevření víka.</p> <p>8 Tlačítko FastTemp Zahájení běhu ovládání teploty FastTemp.</p> <p>9 Tlačítko short Krátkodobé odstředování</p> <p>10 Čas otočného knoflíku Otočte knoflíkem: Nastavení doby odstředování. Stisknete tlačítko: Spuštění a zastavení odstředování.</p> |
|--|--|

PRODUKTOVÝ LIST – položka č. 5

Lokace: **Středomoravská nemocniční a.s. – Nemocnice AGEL Prostějov**
(Laboratoř lékařské mikrobiologie, PCR)

Kód ID: **00003333**

Množství: **1 ks**

Nechlazená centrifuga
model MiniSpin

eppendorf

Centrifugy s kapacitou 12 zkumavek 1,5 / 2,0 ml, funkce "Short spin", tichý provoz, dodávají se komplet s aluminiovým rotorem F-45-12-11. Adaptéry pro zkumavky 0,2 ml, 0,4 ml a 0,5 ml.

PARAMETRY

- nastavení rychlosti od 800 do 13.400 rpm v krocích po 100 rpm (12 100 x g)
- možnost nastavení času od 15 s do 30 min. nebo bez omezení času (nepřetržitý provoz)
- automatický přepočet rpm/RCF stisknutím tlačítka
- funkce SHORT spin
- rozměry (š x h x v): 22,5 x 23,0 x 13 cm, výška s otevřeným víkem: 25 cm
- hmotnost: 3,7 kg
- příkon: 70 W

NABÍZENÁ SESTAVA

| Katalogové číslo | Množství v sestavě | Název/Popis |
|------------------|--------------------|--|
| 5452000018 | 1 | Centrifuga MiniSpin (EU-IVD) včetně rotoru F-45-12-11 a víčka max. 13.400 rpm/12 100 x g |
| 5425715005 | 2 | Adaptér pro PCR zkumavky 0,2 ml pro rotor F-45-12-11, kónická Ø 6 mm, v balení 6 ks |
| 5452727007 | 1 | Rotor F-55-16-5 PCR pro PCR zkumavky 0,2 ml (kónická Ø 6 mm) nebo PCR stripy 0,2 ml (2 x 8) |

VYOBRAZENÍ




Adapter 0,2 ml pro PCR zkumavky



Rotor F-35-16-5 PCR



DISPLEJ



obr. 5-1: Ovládací prvky obsluhy – MiniSpin / MiniSpin plus

- | | |
|---|---|
| <p>1 Doba centrifugace</p> <p>2 Status centrifugy ■ Víko centrifugy je otevřené. Sloupek bliká střídavě nahoře a dole: probíhá centrifugace.</p> <p>3 Rychlost centrifugace MiniSpin: rychlost (ot./min.) MiniSpin plus: rychlost (ot./min.) nebo g-síla (rcf)</p> <p>4 Tlačítka se šípkami – rychlost (speed) Nastavení rychlosti centrifugace. Podržte tlačítko šipky stlačené: Rychlé nastavení Změna zobrazení ot./min./rcf (MiniSpin, plus): Stiskněte obě tlačítka se šípkou rychlost.</p> | <p>5 Tlačítko open Otevře víko centrifugy.</p> <p>6 Tlačítko short Krátkodobá centrifugace</p> <p>7 Tlačítko start/stop Start a stop centrifugace.</p> <p>8 Tlačítka se šípkami – čas (time) Nastavení doby centrifugace. Podržte tlačítko šipky stlačené: Rychlé nastavení</p> |
|---|---|

PRODUKTOVÝ LIST – položka č. 6

Lokace: **Středomoravská nemocniční a.s. – Nemocnice AGEL Prostějov**
(Laboratoř lékařské mikrobiologie)

Kód ID: **00003333**

Množství: **1 ks**

Nechlazená centrifuga
model MiniSpin

eppendorf

Centrifugy s kapacitou 12 zkumavek 1,5 / 2,0 ml, funkce "Short spin", tichý provoz, dodávají se komplet s aluminiovým rotorem F-45-12-11. Adaptery pro zkumavky 0,2 ml, 0,4 ml a 0,5 ml.

PARAMETRY

- nastavení rychlosti od 800 do 13.400 rpm v krocích po 100 rpm (12 100 x g)
- možnost nastavení času od 15 s do 30 min. nebo bez omezení času (nepřetržitý provoz)
- automatický přepočítání rpm/RCF stisknutím tlačítka
- funkce SHORT spin
- rozměry (š x h x v): 22,5 x 23,0 x 13 cm, výška s otevřeným víkem: 25 cm
- hmotnost: 3,7 kg
- příkon: 70 W

NABÍZENÁ SESTAVA

| Katalogové číslo | Množství v sestavě | Název/Popis |
|------------------|--------------------|--|
| 5452000018 | 1 | Centrifuga MiniSpin (EU-IVD) včetně rotoru F-45-12-11 a víčka max. 13.400 rpm/12 100 x g |
| 5452727007 | 1 | Rotor F-55-16-5 PCR pro PCR zkumavky 0,2 ml (kónická Ø 6 mm) nebo PCR stripy 0,2 ml (2 x 8) |


VYOBRAZENÍ




Rotor F-55-16-5 PCR



DISPLEJ



obr. 5-1: Ovládací prvky obsluhy – MiniSpin / MiniSpin plus

- | | |
|--|---|
| <p>1 Doba centrifugace</p> <p>2 Status centrifugy  Víko centrifugy je otevřené. Sloupek bliká střídavě nahoře a dole: probíhá centrifugace.</p> <p>3 Rychlost centrifugace MiniSpin: rychlost (ot./min.) MiniSpin plus: rychlost (ot./min.) nebo g-síla (rcf)</p> <p>4 Tlačítka se šípkami – rychlost (speed) Nastavení rychlosti centrifugace. Podržte tlačítko šípky stlačené: Rychlé nastavení Změna zobrazení ot./min./rcf (MiniSpin plus): Stiskněte obě tlačítka se šípkou rychlost.</p> | <p>5 Tlačítko open Otevře víko centrifugy.</p> <p>6 Tlačítko short Krátkodobá centrifugace</p> <p>7 Tlačítko start/stop Start a stop centrifugace.</p> <p>8 Tlačítka se šípkami – čas (time) Nastavení doby centrifugace. Podržte tlačítko šípky stlačené: Rychlé nastavení</p> |
|--|---|