

Nabídka JKar.N 23-064



Číslo dokladu: JKar.N 23-064
Referent: [REDACTED]

Datum: 22.09.2023
Datum platnosti: 22.11.2023

Dodavatel:

Pragolab s.r.o.

Nad Krocínkou 55/285
190 00 Praha 9

IČ: 48029289, DIČ: CZ48029289
Firma zapsána u Měst. soudu v Praze
oddíl C, vložka 14590
Tel: +420 284 813 020
e-mail: pragolab@pragolab.cz
Internet: www.pragolab.cz

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Požadovaná záloha: 0,00 Kč
Úrok: 0,05
Splatnost dní: 14

Odběratel:

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v.v.i.

Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

IČ: 60077344, DIČ: CZ60077344

Obchodní údaje:

Doprava:

fluorescenční makroskop Leica MacroFluo

| Popis | Číslo | Množství | Cena za jedn. | Cena bez DPH | DPH | Cena celkem |
|------------------------------------------|----------|----------|---------------|--------------|------------|-------------|
| Leica Z16 APO | 10447173 | 1 Ks | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Fluo Illuminator LRF 4/22 | 11505235 | 1 Ks | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Sleeve for fluorescent light | 11505286 | 1 Ks | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Objective 1.0x Planapo Z-series | 10447176 | 1 Ks | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Tube HC L2TU 4/5/7, binoc. phototube | 11501598 | 1 Ks | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Eyepiece HC PLAN s 10x/22 Br. M | 11507820 | 2 Ks | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| High Perf. Diffusor for LED3000 RL | 10450810 | 1 Ks | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Motor Focus drive long 620mm M-series | 10450503 | 1 Ks | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Handwheel-Motor Focus for M-Series | 10450298 | 1 Ks | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Carrier for fluorescence axis on M-Serie | 10450101 | 1 Ks | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| TL3000 Ergo | 10450690 | 1 Ks | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| ST Adapter column on TL Bases | 10450242 | 1 Ks | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Gliding stage 120 mm | 10446301 | 1 Ks | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| CTL2 Connecting cable, 2 m | 10447379 | 1 Ks | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Power Supply for LED3000/LED5000 | 10450266 | 1 Ks | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Polarisation set for LED3000 RL | 10450337 | 1 Ks | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Clamp-combi light guide - highend M-ser | 10450205 | 1 Ks | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Lamp housing 106z, Hg 100W, 4-lens,1.5m | 11504069 | 1 Ks | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Hg gas discharge lamp 103 W/2 | 11500321 | 1 Ks | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Power supply EBQ 100-04-L | 11500334 | 1 Ks | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Stray-light prot,105-106Z | 10446271 | 1 Ks | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |

Vystavil [REDACTED]

Pokračování na straně 2

Strana 1 z 2

Nabídka JKar.N 23-064



| | | | | | | |
|------------------------------------------|----------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Leica LED3000 RL, 58 mm | 10450271 | 1 Ks | | | | |
| Leica LED5000 SLI | 10450548 | 1 Ks | | | | |
| Dust cover (40 x 35 x 75 cm), antistatic | 10450287 | 1 Ks | | | | |
| C-Mount adapter 1x HC f. 1" | 11541510 | 1 Ks | | | | |
| Leica DMC6200 Digital Camera & SW Kit | 12730532 | 1 Ks | | | | |
| LAS X Software Licence Container | 11640599 | 1 Ks | | | | |
| LAS X Z-Control and SW Autofocus | 11640872 | 1 Ks | | | | |
| ET - FITC/EGFP Longpass | | 1 Ks | | | | |
| ET - Cy3/TRITC Longpass | | 1 Ks | | | | |
| AT - Aqua Longpass | | 1 Ks | | | | |
| | | | | | | |
| Doprava, instalace a zaškolení | | 1 Ks | | | | |
| Celkem: | | 34 mj | | 809 176,00 | 169 926,96 | 979 102,96 |

záruka na systém 24 měsíců
doručení do 8 týdnů

V případě objednání uvádějte číslo této nabídky. Objednávku, prosím, zasílejte na pragolab@pragolab.cz.

Vystavil