


Výstup: KKH KKŠp8 směr KKH KKŠp8				
Číslo otvoru:	Pronájezd:	Stav otvoru:	Typ média:	Informace o médiu:
1	Ne	neobsazený nekaltbovaný		
2	Ne	neobsazený nekaltbovaný		
3	Ne	neobsazený nekaltbovaný		
4	Ne	neobsazený nekaltbovaný		
5	Ne	neobsazený nekaltbovaný		
6	Ne	neobsazený nekaltbovaný		
7	Ne	neobsazený nekaltbovaný		
8	Ne	neobsazený nekaltbovaný		
9	Ne	neobsazený nekaltbovaný		
10	Ne	obsazený	trubka	40 OBB,CETIN
			trubka	32 OBB,CETIN
11	Ne	obsazený	trubka	40 OBB,CETIN
			trubka	32 OBB,CETIN
12	Ne	obsazený	kabel	15XN 0,8 PPFLC ,CETIN
			kabel	200XN 0,4 PPFLC ,CETIN
13	Ne	neobsazený nekaltbovaný		
14	Ne	neobsazený nekaltbovaný		
15	Ne	neobsazený nekaltbovaný		
16	Ne	neobsazený nekaltbovaný		
17	Ne	neobsazený nekaltbovaný		
18	Ne	neobsazený nekaltbovaný		

Výstup: KKH KKŠp9 směr VTŠp9-2				
Číslo otvoru:	Pronájezd:	Stav otvoru:	Typ média:	Informace o médiu:
1	Ne	obsazený	kabel	25XN 0,4 PPFLC ,CETIN
			kabel	15XN 0,4 PPFLC ,CETIN
			kabel	15XN 0,4 PPFLC ,CETIN



Výstup: KKH KKŠp9 směr VTŠp9-1				
Číslo otvoru:	Pronájezd:	Stav otvoru:	Typ média:	Informace o médiu:
1	Ne	obsazený	kabel	30XN 0,6 PPFLC ,CETIN

Výstup: KKH KKŠp9 směr KKH KKŠp10				
Číslo otvoru:	Pronájezd:	Stav otvoru:	Typ média:	Informace o médiu:
1	Ne	neobsazený nekaltbovaný		
2	Ne	neobsazený nekaltbovaný		
3	Ne	neobsazený nekaltbovaný		
4	Ne	neobsazený nekaltbovaný		
5	Ne	neobsazený nekaltbovaný		
6	Ne	neobsazený nekaltbovaný		
7	Ne	neobsazený nekaltbovaný		
8	Ne	neobsazený nekaltbovaný		
9	Ne	neobsazený nekaltbovaný		
10	Ne	obsazený	kabel	15XN 0,8 PPFLC ,CETIN
			kabel	100XN 0,6 PPFLC ,CETIN
11	Ne	obsazený	trubka	40 OBB,CETIN
			trubka	32 OBB,CETIN
12	Ne	obsazený	trubka	40 OBB,CETIN
			trubka	32 OBB,CETIN
13	Ne	neobsazený nekaltbovaný		
14	Ne	neobsazený nekaltbovaný		
15	Ne	neobsazený nekaltbovaný		
16	Ne	neobsazený nekaltbovaný		
17	Ne	neobsazený nekaltbovaný		
18	Ne	neobsazený nekaltbovaný		