

Část 1 VZ	2ks jednotka vyšetřovací ORL
-----------	------------------------------

1. Technické požadavky:

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky**. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. **Medicínský účel:** jednotka vyšetřovací pro ambulance ORL modulární vč. příslušenství

3. **Kompatibilita:** není požadována

4. **Specifikace:** *ORL jednotka Otocompact Professional, ORL vyšetřovací křeslo Xenon Evo, vyšetřovací židlička SPD/A, elektrokoagulátor SMT BM 100, mikroskop Zeiss S100 / OPMI Pico, Brýle k diagnostice nystagmu Gima*
(zde účastník uvede přesné obchodní označení, model výrobce)

5. *Nesplnění kteréhokoliv kritéria povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.*

Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry		Účastníkem nabízená hodnota
1. 2ks jednotka vyšetřovací mobilní modulární		účastník vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na příložený výrobcem schválený dokument/návod (zdroj, strana, kapitola)
2. rozměry min. 800x915x530mm (vxšxh)		rozměry 805x1300x530 mm (PL_Otocompact Professional_CZ, str. 2)
3. hlavní instrumentační plocha rovná o velikosti min. 90x53cm		Velikost instr. plochy 1290x530 mm (PL_Otocompact Professional_CZ, str. 2)
4. konstrukce celokovová (antibakteriální odolná dezinfekci)		Splňuje (PL_Otocompact Professional_CZ, str. 1)
5. kolečka antistatická		Splňuje (PL_Otocompact Professional_CZ, str. 1)
6. modul světelný LED integrovaný min. 2ks a. výkon odpovídající min. 150 W halogen b. životnost min. 50.000 hod. c. min. 2 výstupy d. regulace intenzity 0-100% e. možnost umístění na levé nebo pravé straně		2 ks LED integrovaného světelného modulu a. výkon odpovídající 150 W halogenového svítidla b. Životnost 50000 hodin c. 2 výstupy d. Splňuje e. Splňuje (na levé straně) (PL_Otocompact Professional_CZ, str. 2)
7. odsávačka, výkon min. 40 l/min, s automatickým vyprazdňováním do odpadu a výplach lahve s odsátým sekretem do domovního odpadu		Splňuje – výkon 70 l/min., automatické vyprazdňování do odpadu budovy (PL_Otocompact Professional_CZ, str. 1)
8. kompletní připojení na přívod vody a domovní odpad (vč. instalačního materiálu)		Splňuje (PL_Otocompact Professional_CZ, str. 2)
9. automatický proplach odsávání		Splňuje (PL_Otocompact Professional_CZ, str. 1)
10. objem zásobníku integrované odsávačky min. 1l		Objem zásobníku odsávačky 1 l (PL_Otocompact Professional_CZ, str. 1)
11. ohřev zrcátek integrovaný		Splňuje (PL_Otocompact Professional_CZ, str. 2)
12. ohřev s teplotou vody 37°C pro ušní proplach		Splňuje (PL_Otocompact Professional_CZ, str. 1)

13. zabudované držáky na endoskopy min. 3 ks	3 ks zabudovaných držáků na endoskopy (PL_Otocompact Professional_CZ, str. 1)
14. ohřev toulců na endoskopy min. 2ks	2 ks ohřevů toulců na endoskopy (PL_Otocompact Professional_CZ, str. 1)
15. police přídavná nad instrumentační plochu	Splňuje (PL_Otocompact Professional_CZ, str. 2)
16. závěs na čelní lampu	Splňuje (PL_Otocompact Professional_CZ, str. 2)
17. 2ks skříň instrumentační integrovaná	
a. zásuvky pro nástroje a spotřební materiál min. 4ks	4 ks zásuvek na nástroje a spotřební materiál (PL_Otocompact Professional_CZ, str. 2)
b. nádoba na použité instrumentárium	Splňuje (PL_Otocompact Professional_CZ, str. 2)
c. koš na odpad	Splňuje (PL_Otocompact Professional_CZ, str. 2)
d. pracovní deska výsuvná	Splňuje (PL_Otocompact Professional_CZ, str. 2)
18. 2ks křeslo vyšetřovací	
a. vyšetření v sedě, pololehu a vleže	Splňuje (PL_XENON EVO 5 motors_CZ, str. 1)
b. nosnost min. 180 kg	Nosnost 300 kg (PL_XENON EVO 5 motors_CZ, str. 1)
c. plocha 4dílná (hlava, záda, sedák, nohy)	Splňuje (PL_XENON EVO 5 motors_CZ, str. 1)
d. šířka min. 480 mm	Šířka 780 mm (PL_XENON EVO 5 motors_CZ, str. 2)
e. plně elektrické polohování pacienta vsedě i vleže	Splňuje (PL_XENON EVO 5 motors_CZ, str. 1)
f. Pojízdné, bržděné	Splňuje (PL_XENON EVO 5 motors_CZ, str. 1)
g. Rotace křesla 350°	Splňuje (PL_XENON EVO 5 motors_CZ, str. 1)
h. nastavení výšky sedací plochy v rozsahu 53-89 cm	Nastavení výšky sedací plochy v rozsahu 54 – 89 cm, splňuje toleranci (PL_XENON EVO 5 motors_CZ, str. 1)
i. ovládání křesla pomocí a nožního ovladače	Splňuje (PL_XENON EVO 5 motors_CZ, str. 1)
j. madla odnímatelná, nebo zvedací	Splňuje - zvedací (PL_XENON EVO 5 motors_CZ, str. 1)
k. povrch křesla dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky	Splňuje (PL_XENON EVO 5 motors_CZ, str. 1)
l. hlavový díl nastavitelný manuálně	Splňuje (PL_XENON EVO 5 motors_CZ, str. 1)
m. nožní díl manuálně, nebo elektricky výklopný pro polohu vleže	Splňuje – elektricky výklopný (PL_XENON EVO 5 motors_CZ, str. 1)
19. 2ks židlička vyšetřovací pro lékaře	
a. stolička kruhová	Splňuje (PL_Stool_SPD A_CZ, výkres, str. 1)
b. nosnost min. 150 kg	Nosnost 180 kg (PL_Stool_SPD A_CZ, tabulka, str. 1)
c. zádová opěrka	Splňuje (PL_Stool_SPD A_CZ, výkres, str. 1)
d. výškově stavitelná v rozmezí cca 53-66cm	Rozmezí 53-66 cm (PL_Stool_SPD A_CZ, výkres a tabulka, str. 1)
e. kruhová podnož na nohy	Splňuje (PL_Stool_SPD A_CZ, výkres, str. 1)

f. kolečka pro PVC podlahy	Splňuje (PL_Stool_SPD A_CZ, str. 1)
g. potah čalouněný/koženka odolný běžným dezinfekčním prostředkům	Splňuje (PL_Stool_SPD A_CZ, str. 1)
h. ruční ovládání zdvihu	Splňuje (PL_Stool_SPD A_CZ, str. 1)
20. 1ks elektrokoagulace přenosná	
a. monopolární a bipolární režim s min. pěti volitelnými pracovními výstupy	Splňuje – 8 vol. výstupů (Návod k použití_Elektrokoagulator SMT, str. 4)
b. výkony - mono min. 80W - bipolár min. 30W	Splňuje – max mono 100 W (režim řezání), max bipolár 100 W (režim řezání) (Návod k použití_Elektrokoagulator SMT, tabulka BM 100, str. 9)
c. pracovní výstupy min. řez, směs, koag, mikro	Splňuje (Návod k použití_Elektrokoagulator SMT, str. 4-5)
d. displej pro zobrazení nastavených hodnot	Splňuje (Návod k použití_Elektrokoagulator SMT, popis předního panelu, str. 15)
e. kontrola činnosti celého zařízení včetně připojení neutrální elektrody	Splňuje (Návod k použití_Elektrokoagulator SMT, popis předního panelu, str. 15)
f. hmotnost max. 6kg	Hmotnost 3,5 kg (Návod k použití_Elektrokoagulator SMT, str. 9)
<u>Příslušenství:</u> 1bal elektroda neutrální jednorázová vč. kabelu 1ks elektroda neutrální opakované použití 1ks pedál nožní ovládací, 1ks kabel s držákem nástrojů, 1ks kabel s držákem pro bipolární pinzetu, 3ks bipolární pinzeta rovná 3ks bipolární pinzeta zahnutá	Splňuje Splňuje Splňuje Splňuje Splňuje Splňuje Splňuje (Návod k použití_Elektrokoagulator SMT, str. 7-8 + PL_Elektrokoagulator SMT, str. 1)
21. 2ks mikroskop vyšetřovací	
a. Optická hlava plně naklonitelná a pohyblivá ve všech směrech určená pro ORL diagnostiku	Splňuje (PL_Zeiss_S100_OPMI_CZ, str. 2)
b. 120° rameno pro uchycení hlavy mikroskopu	Splňuje (PL_Zeiss_S100_OPMI_CZ, Pohyblivost držáku, str. 2)
c. 5-ti krokový měnič zvětšení	Splňuje (PL_Zeiss_S100_OPMI_CZ, Zvětšení, str. 2)
d. Integrovaný žlutý a zelený filtr	Splňuje (Návod k použití_S100_OPMI_CZ, str. 52)
e. Zdroj světla LED	Splňuje (PL_Zeiss_S100_OPMI_CZ, Systém osvětlení, druhý řádek, str. 2)
f. Dva magnetické širokoúhlé okuláry 10x i pro práci v brýlích s možností ametropické korekce	Splňuje (PL_Zeiss_S100_OPMI_CZ, Okulátory, str. 2)
g. Plynulá regulace intenzity světla	Splňuje (Návod k použití_S100_OPMI_CZ, Nastavení jasu, str. 24)
h. Objektiv s pracovní vzdáleností 250 mm	Splňuje (PL_Zeiss_S100_OPMI_CZ, Zvětšení, str. 2)

i. Přímý binokulární tubus	Splňuje (PL_Zeiss_S100_OPMI_CZ, Tubusy, str. 2 a Návod k použití_S100_OPMI_CZ, Upevnění tubusu, okuláru a objektivu, str. 96)
j. T rukojeť pro ovládání mikroskopu	Splňuje (PL_Zeiss_S100_OPMI_CZ, Madla, str. 2)
k. Mechanické brzdy všech os pohybu mikroskopu	Splňuje (Návod k použití_S100_OPMI_CZ, Montáž operačního mikroskopu, str. 92-95)
l. Stativ s upevněním na vyšetřovací jednotku	Splňuje (PL_Zeiss_S100_OPMI_CZ, obr. vlevo dole – třetí z leva, str. 2)
22. <u>1ks nystagmus brýle</u> vč. napájecího zdroje	Splňuje (IFU_MDR_Nystagmus spectacles_CZ, str. 7 – volitelné příslušenství)