



Synoptiscope

L-2510HB
MADE IN JAPAN




Find us on Facebook

www.facebook.com/inami.japan

web: www.inami.co.jp/english

Synoptiscope L-2510HB



Synoptofor firmy Inami je určen pro diagnózu a léčbu binokulárního vidění (strabismus a amblyopie), používá se pro 3 typy vyšetření:

- ✓ **Binokulární koincidence**
- ✓ **Fúze**
- ✓ **Stereoskopické vidění**


Japonské přesné obrábění a pevnost tvarovaného přístroje zajišťují dlouhodobou přesnost vyšetření.



L-2510HB

SYNOPTOFOR
s Haidingerovými svazky

*L-2510B (bez Haidingerových svazků) je též k dispozici.



Haidingerovo zařízení je odpojitelné a jeho rychlost otáčení je 50 až 100 ot./min. Je použit motor s redukcí šumu.




Automatické blikací zařízení umožňuje nastavení rychlosti blikání v rozmezí 30 až 150 krát za minutu. Ruční blesk lze ovládat tlačítky na ovládacím panelu.

Automatický blesk

Levá strana

Pravá strana

Blikající	—
—	Blikající
Blikající	Blikající
Osvětlená	Blikající
Současné blikání	
Střídavé blikání	



Pro dětské úsměvy

Široká škála standardních snímků je navržena ve spolupráci s odborníkem na ilustrace pro děti. Motivy a barvy, které upoutají pozornost dětí, pomáhají se soustředit déle a snižovat stres.



54 standardních diapositivů (27 párů) může být úhledně a bezpečně uloženo v sadě speciálních alb (3 alba / sada).



Slide Illustrator



Aki Matsunaga je ilustrátorem zavedené reputace, která sídlí v Japonsku a zabývá se celou řadou projektů, jako jsou fotografická kniha, vzdělávací materiál, časopisové ilustrace, grafický design a návrh obalů, zejména pro děti. V poslední době se její práce používaly mezinárodně. Pracuje také na svých soukromých projektech a pravidelně vystavuje nové malby, kresby a fotografické práce.



Pro snadnější pozorování odrazu rohovky lze okuláry měnit na polovinu zrcadlového typu tím, že se kryt otočí. Tato funkce je také užitečná pro fixaci bodu vyšetřovaného oka.




Bočně lakovaný ukazatel umožňuje obsluhu čist měřítko snadno a přesně, aniž by se musela přiblížit k měřítku.



Velké knoflíky a nastavení krouticího momentu pomáhají hladkému pohybu lampy.



Diapozitivy



Specifikace

Model		L-2510HB
Napájení		AC100,120, 220, 240V 50/60Hz
Příkon		64VA
Rozsah PD		45mm až 80mm
Nastavení opěrek hlavy		Vertikální pohyb 60mm Horizontální pohyb 45mm
Hlava rotace rozsah	Úhel elevace	30° Prism. dioptr. ekvivalent 50 Δ
	Úhel deprese	30° Prism. dioptr. ekvivalent 50 Δ
	Úhel konvergence a deviace	50° Prism. dioptr. ekvivalent 100 Δ
	Úhel divergence	40° Prism. dioptr. ekvivalent 80 Δ
Úhel rotace		$\pm 20^\circ$
Automatický záblesk		30 až 150 krát za minutu
Manuální záblesk		Tlačítkem
Velikost obrazu		$\varnothing$ 10 to 50mm
Rychlost rot. Haid. svazků		Rotace 50 až 100 ot./min.
Žárovky		Žárovka pro osvětlení obrázků 8V 0.7A (L2510V1) Žárovka pro osvětlení Haidingerových svazků 8V 3A (L3710V0)
Rozměry (mm)		550(W) × 320(D) × 392(H) *425(H) s Haidingerovými svazky
Váha		18kg

Design a specifikace se mohou měnit.