

Buffalo- VisiClear	
Motor Type - typ motoru	Vakuum
Static Suction Levels - statické úrovně sání	256,9 mbar- volitelné sání od 0-100% tzn i turbo
Dimensions (w x h x d)	35,4 cm x 18,0 cm x 40,9 cm 13,9 palce x 7,1 palce x 16,1 palce v
Weight - hmotnost	6.6 kg (14.5 lbs.) Bez instalovaného filtru: 7,9 kg (17,5 lbs.) Instalovaný filtr:
Availability - dostupnost	Celosvětově
Flow Rate - průtok	30 cfm (839 l / min) pomocí trubek o průměru 7/8 palce (22 mm)
Noise Level - Hlučnost	<43 dBA při minimálním výkonu ≤ 52 dBA při maximálním výkonu
Occlusion Alarm - alarm	Ano
Color Touchscreen - Barevná dotyková obrazovka	Ano
Procedure Operating Modes - provozní režimy	Tři provozní režimy (laparoskopické, otevřené tuby a elektrochirurgický režim tužky) lze snadno zvolit a automaticky upravit životnost filtru na základě chirurgického zákroku. Nastavení přímo na přístroji systéme zpožděné fce při vypnutí jak při laparoskopii tak i otevřené operativě.
Activation Method - aktivace provozu	Aktivační zařízení EZLink, nožní spínač, kabely s přímým připojením pro jednotky Covidien a ConMed
ESU Sensor	* EZLink Aktivní zařízení a přímé připojení kabelů pro Covidien a ConMed. * Aktivujte ESU i odsávač kouře pomocí chirurgické kouřové tužky. * Aktivní zařízení EZ Link nabízí časové zpoždění
Fluid Trap	Volitelné příslušenství
Filter Port Design	3 porty
Sliding Port Closure on Filter - kluzné uzavření filtru	Ano - snižuje riziko, že pracovníci přicházejí do kontaktu s kontaminovaným portem.
Filter Life - životnost filtru	Až 35 hodin aktivace ULPA filtr-3 stupňový- volitelná úprava na hodiny nebo procentuální životnost filtru.
Filter Tracking -Sledování filtru	Ano
Warranty - Záruka	3 roky
Other - jiné	